



filtro Simple

Utilizzare un filtro **Simple** a monte dell'impianto idraulico o di un'apparecchiatura, significa salvaguardarne la funzionalità prevenendone possibili danni causati dalla presenza di particelle o impurità nell'acqua.

METALife ha sviluppato il filtro Simple per il trattamento dell'acqua potabile ad uso domestico.



PUNTI DI FORZA

- filtro prodotto da METALife con testata in ottone **COLLAUDATO UNO AD UNO** per una lunga durata
- studiato per acque ricche di impurità in sospensione, sabbia, ruggine, o altri corpi estranei (uso domestico)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- filtro con testata in ottone - PN 16
- vaso in ottone o trasparente infrangibile in Trogamid
- cartuccia filtrante in acciaio inox AISI 316 (30-50-100-500 µm)
- scarico a manopola

VERSIONI DISPONIBILI



PER ACQUA FREDDA SENZA RIDUTTORE DI PRESSIONE

- vaso trasparente in Trogamid
- PN16
- cartuccia filtrante in acciaio inox 100 µm
- scarico a manopola

Codice

SIMPLE - IT89 - 1/2
SIMPLE - IT89 - 3/4

DATI TECNICI

	Portata 0,2 bar (mc/h)	Portata (mc/h)	PN bar	Range di press	misura raccordo	DN	T max H2O °C	T max amb °C	Peso Kg	vista frontale	vista laterale	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
SENZA RIDUTTORE																
SIMPLE 89 - 1/2"	1,9	3,5	16	-	1/2"	15	40	40	0,7			147	77	197	174	52
SIMPLE 89 - 3/4"	2,6	4,0	16	-	3/4"	20	40	40	0,8			147	77	197	174	52

filtro Simple

PULIZIA E SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA

Al fine di rendere efficace la funzionalità del filtro è necessario effettuare una periodica pulizia della cartuccia e sostituirla almeno una volta all’anno.

SCHEMA RICAMBI

POS	DESCRIZIONE	SIMPLE 89 1/2" 1/2" HT	SIMPLE 89 1/2" - 3/4" 1/2" - 3/4 HT	SIMPLE 89 1/2" - 3/4" - R 1/2" - 3/4" - HT - R
1	testata	SR012		-
2	coppia dadi, codoli e guarnizione	FR028	FR024	
3	OR vaso testata - riduttore	SR007		
4	vaso completo di manopola	SR009 (Trogamid)		
5	cartuccia filtrante 30 micron	SR030		
5	cartuccia filtrante 50 micron	SR050		
5	cartuccia filtrante 100 micron	SR100		
5	cartuccia filtrante 500 micron	SR500		
6	chiave di smontaggio	SR011		



ESEMPIO DI SCHEMA DI MONTAGGIO

